

Selectiehulp voor multidirectionele lasers

12 V



	PM 2-PE	PM 2-PG	PM 2-L	PM 2-LG	PM 20-CG A12 PM 20-CGE	PM 4-M	PM 40-MG	PM 30-MG
	Puntlaser	Puntlaser	Lijnlaser	Lijnlaser	Combilaser	Multilijn laser	Multilijn laser	Multilijnlaser
	Binnentoepassing	Binnentoepassing	Binnentoepassing	Binnentoepassing	Binnentoepassing	Binnentoepassing	Binnentoepassing	Binnentoepassing
<b>Technische gegevens</b>								
<b>Meetnauwkeurigheid</b>	PM 2-PE +/-1,5 mm	+/-3 mm	+/-3 mm	+/-3 mm	PM 20-CG A12 +/-3 mm PM 20-CGE +/-2 mm	+/-2 mm	+/-2 mm	+/-3 mm
<b>Laserklasse</b>	rood, duidelijke zichtbaarheid, klasse 2	groen, Zeer goede zichtbaarheid, klasse 2	rood, duidelijke zichtbaarheid, klasse 2	groen, Zeer goede zichtbaarheid, klasse 2	groen, Zeer goede zichtbaarheid, klasse 2	rood, duidelijke zichtbaarheid, klasse 2	groen, Zeer goede zichtbaarheid, klasse 2	groen, Zeer goede zichtbaarheid, klasse 2
<b>Reikwijdte</b>	30 m	20 m	10 m (30 m met ontvanger)	20 m (50 m met ontvanger)	20 m (50 m con ricettore)	10 m (50 m met ontvanger)	20 m (50 m met ontvanger)	20 m (50 m met ontvanger)
<b>Zelfnivelleerbereik</b>	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-3°	+/-3°	+/-4°
<b>Beschermingsklasse</b>	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
<b>Transportbescherming</b>	Pendelvergrendeling	Pendelvergrendeling	Pendelvergrendeling	Pendelvergrendeling	Pendelvergrendeling	Pendelvergrendeling	Pendelvergrendeling	Pendelvergrendeling
<b>Functies</b>								
Hoogteoverdracht			■	■	■	■	■	■
Uitlijnen			■	■	■	■	■	■
Rechte hoek					■	■	■	■
Oploden	■	■			■	■	■	■

■ optimaal



Accessoires voor multidirectionele lasers

Bestelgegevens	PM 2-PE	PM 2-PG	PM 2-L	PM 2-LG	PM 20-CG A12; PM 20-CGE	PM 4-M	PM 40-MG	PM 30-MG	Eenheidsverpakking	Itemnummer
<b>Occhiali di laser PP EY-GU R HC/AF rossi</b> Occhiali laser con rivestimento antigraffio e anti-fog, 100% protezione UV, migliorano la visibilità del punto laser	■				■				1 Stk	2065448
<b>Matite speciali a cera PUA 70 set</b> con 12 matita	■	■	■	■	■	■	■	■	1 Stk	340806
<b>Doelplaat PMA 54 (MM) (3)</b> Verbeterd de zichtbaarheid van de laserpunt	■	■	■		■	■			1 Stk	285415
<b>Doelplaat PRA 50 (CM)</b> Doelplaat PRA 50 verbetert de zichtbaarheid van de rode toevoegen: Uitgerust met magneten voor bevestiging op uit te lijnen plafondprofiel of metal stud	■				■				1 Stk	226976
<b>Doelplaat PRA 54 (CM/IN)</b> Aanmerkelijk beter zichtbare groene laserstraal. De magnetische doelplaat hecht perfect aan het metalen frame zodat men beide handen vrij heeft om het verlaagde plafond eenvoudig waterpas te stellen				■	■		■	■	1 Stk	2264046
<b>Laser ontvanger PMA 32</b> Zorgt voor een bereik van 30 meter van de laserstraal, ook bij fel licht			■	■	■	■	■	■	1 Stk	2264047
<b>Houder voor laser ontvanger PMA 42</b> Houder aan een meetlat te bevestigen			■	■	■	■	■	■	1 Stk	411287
<b>Statief PMA 20</b> Inklapbaar statief met maximale hoogte van 1.2 m en 1/4" aansluiting	■	■	■	■	■	■	■	■	1 Stk	378038
<b>Telescopische klemstang PUA 10</b> Voor gebruik met de PMA 78 universele adapter - lengte regelbaar van 1.35 tot 2.8 m			■	■	■	■	■	■	1 Stk	2204732
<b>Wandadapter PMA 79</b> Voor wand-bevestiging van de laser							■		1 Stk	2160375
<b>Rail adapter PMA 86</b> Voor bevestiging van de laser op metalen oppervlakken								■	1 Stk	2204575
<b>Magneetconsole PMA 89</b> Robuste Halterung zur Befestigung des Lasers an magnetischen Oberflächen inkl. Höhenverstellung	■	■	■	■	■	■	■	■	1 Stk	2227008
<b>Console met magnetische beugel PMA 90</b> Wandhalterung inkl. Magnethalterung zur vielseitigen Befestigung des Lasers z.B.: an einem Nagel in der Wand, auf magnetischen Oberflächen oder Deckenprofilen	■	■	■	■	■	■	■	■	1 Stk	2227009
<b>Klemconsole PMA 93</b> Klemhalterung zum Befestigen von Lasern an verschiedenen Gegenständen, z.B. auf Rohren oder PUA 10	■	■	■	■	■	■	■	■	1 Stk	2232984
<b>PMA 92</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	1 Stk	2239886
<b>Statief adapter PMW 30</b> Statief adapter for Multilijnlaser PM 4-M					■				1 Stk	2052996



23-06 | Hilti - Registered trademark of the Hilti company, Schaun - Liechtenstein Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.